


Garant**ZCMX 09T304, Tipo: HBZ310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Classe articolo	21E

Descrizione**Per:**

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 8.

adatto per \varnothing utensile D_c : 18 mm

Tipo: HBZ310

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	ZCMX 09T304
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm

Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBZ310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Rivestimento	PVD
Adatto per \varnothing utensile D_c	18 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura