

**Garant****ZCMX 130402, Tipo: HUZ310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Classe articolo	21E

**Descrizione**

ZCMX 130402 HUZ310 Tipo: HUZ310

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 200 - 600 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Tipo	HUZ310

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	ZCMX 130402
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	200 - 600 m/min
Rivestimento	non rivestito
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura