


**Garant****ZCMX 130402, Tipo: HBZ310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268442 HBZ310
GTIN	4062406392710
Classe articolo	21E

**Descrizione**

ZCMX 130402 HBZ310 Tipo: HBZ310  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm  
Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 200 - 600 m/min

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HBZ310
Rivestimento	PVD
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	200 - 600 m/min
Codice ISO Inserto	ZCMX 130402
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura