

Garant**ZCMX 09T304, Tipo: HBZ025**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Classe articolo	21E

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 8.

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 210 m/min
Rivestimento	PVD
Codice ISO Inserto	ZCMX 09T304
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Tipo	HBZ025
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	18 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura