



## Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2xD, Ø Dc: 44,5mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236614 44,5   |
| GTIN            | 4047109277557 |
| Classe articolo | 24P           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Tolleranza del foro:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a  $V_{max} = 0,25$  mm.  $\varnothing$  massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D + 0,5$  mm.**

#### Uso:

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

#### Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

#### Nota:

Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.  
Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lunghezza codolo $L_s$  | 68 mm                |
| Lunghezza utile $L_1$   | 90 mm                |
| Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Codice ISO Inserto      | SOGX 130508 46-...   |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                           | 40 mm                      |
| Numero taglienti Z                                | 1                          |
| Serie   | KUB Pentron®               |
| Ø Nominale D                                      | 44,5                       |
| Per Ø in pollici                                  | 1 3/4 pollici              |
| Sporgenza totale L <sub>A</sub>                   | 121 mm                     |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2xD                        |
| Codolo  | ISO 9766                   |
| Utilizzo foro                                     | per foratura di centraggio |
| Utilizzo foro                                     | limitatamente bombato      |
| Utilizzo foro                                     | per foratura trasversale   |
| Utilizzo foro                                     | per foratura in pacchetti  |
| Utilizzo foro                                     | per uscita obliqua         |
| Utilizzo foro                                     | per uscita obliqua         |
| Passaggio interno per LR                          | sì                         |
| Strategia di truciolatura                         | HPC                        |
| Tipo di prodotto                                  | Punta a inserti            |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 20IP          | 674252 20IP |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame<br>intercambiabili Coppia max. 1600 cNm    | 659906 1600 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 20IP                | 239652 20IP |
| Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4<br>pollici Lunghezza complessiva 50 mm  | 659874 50   |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame<br>intercambiabili Coppia massima 1600 cNm | 659957 1600 |