

Garant**ZCMX 130408, Tipo: HBZ035**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Classe articolo	21E

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Rivestimento	PVD
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,12 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	ZCMX 130408

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 190 m/min
Impiego principale	P
Tipo	HBZ035
Avanzamento f con tornitura	0,1 - 0,3 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura