

Garant**ZCMX 130408, Tipo: HBZ120**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268444 HBZ120
GTIN	4062406392819
Classe articolo	21E

Descrizione

ZCMX 130408 HBZ120 Tipo: HBZ120
Profondità di taglio a_p : 0,4 - 2 mm
Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm
Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Tipo	HBZ120
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	ZCMX 130408
Raggio di curvatura	0,8 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 200 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	PVD
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Impiego principale	M
Adatto per \varnothing utensile D_c	25 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura