

Garant**Maschio a macchina per ghisa, nitrurato, M: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132500 M5
GTIN	4045197071774
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Con scanalature diritte e imbocco corto (2 – 3 spire).

Testo didascalie:

A 4 taglienti (da Dim. M5).

4 Scanalature (da Dim. M5).

Particolarmente resistenti all'usura grazie alla superficie nitrurata (13 2500).

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,8 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo: 4,2 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,8 mm
Ø Filettatura	5 mm
Ø Preforo	4,2 mm
Numero taglienti Z	4
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 371

Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	15 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M5
Rivestimento	nitruato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG	idoneo	13 m/min	K
GGG	limitatamente adatto	9 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

