

HOLEX**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 40/4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215102 40/4
GTIN	4062406393250
Classe articolo	220

Descrizione

Esecuzione:

Robusta fresa per spallamenti con sedi degli inserti su più lati per condizioni di lavorazione stabili.

Utilizzabile come **fresa ad alto avanzamento** in combinazione con l'inserto 215117 UNI.

Uso:

Con inserti a 3 taglienti bilaterali XNEX0806.. o inserti a 3 taglienti unilaterali XNEX0806.. **ad alto avanzamento.**

Nota:

Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP.**

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	16 mm
Set di viti per inserti	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	4 mm
Numero taglienti Z	4
Inserto adatto	XNEX 0806..

Ø Tagliente D_c	40 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1	219798 1
--	----------