

Garant**Maschio a macchina HSS-E-PM, nitrurato e vaporizzato, M: M16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132420 M16
GTIN	4045197071606
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto imbocco corretto. Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Vantaggi:

Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 2 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø codolo D_s: 12 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 14 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	14 mm
Ø Filettatura	16 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	2 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376

Ø Codolo D _s	12 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	32 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M16
Rivestimento	nitruato e vaporizzato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Materiale ibrido	idoneo		
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	6 m/min	S
Inconel	idoneo	2 m/min	S
MMC	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

