

Garant**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 50/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta fresa per spallamenti con sedi degli inserti su più lati per condizioni di lavorazione stabili.

Utilizzabile come **fresa ad alto avanzamento** in combinazione con l'inserto 215117 UNI.

Uso:

Con inserti a 3 taglienti bilaterali XNEX0806.. o inserti a 3 taglienti unilaterali XNEX0806.. **ad alto avanzamento.**

Nota:

Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP.**

Descrizione tecnica

Inserto adatto	XNEX 0806..
Numero taglienti Z	5
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Ø Foro di attacco	22 mm

Set di viti per inserti	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø Tagliente D_c	50 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	4 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 1	219798 1
--	----------