

Garant**Lamatore per sedi di viti senza perno, Ø Lamatore DC: 30mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 156520 30 |
| GTIN | 4045197088062 |
| Classe articolo | 11M |

Descrizione**Esecuzione:**

Lamatore a più taglienti con scanalature elicoidali con foro frontale per l'alloggiamento di diversi perni di guida. Il perno viene fissato al lamatore mediante un grano.

Uso:

Grazie ai perni di guida intercambiabili, si può utilizzare **uno** svasatore con fori guida di **diversi** diametri.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Le misure si riferiscono a viti a norme DIN 912, 6912, 7984 e ISO 1207. Con il perno di guida corrispondente è possibile utilizzare lo stesso lamatore anche per viti di altre misure o per la svasatura a gradini.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Svasatura | 30 mm |
| Per dimensione viti | M18 |
| Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ² | 0,2 mm/gir, |
| Ø Foro a | 8 mm |
| Cono Morse CM | 3 |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | DIN 375 |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Codolo | Cono Morse |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 33 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 28 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 27 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 27 m/min | P |
| a umido max. | idoneo | | |