

Garant**DNMG 110408, Tipo: HB730-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB730-1 Tipo: HB730-1

Rompitrucoli: XUM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 35 - 230 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB730-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	35 - 230 m/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Raggio di curvatura	0,4 mm

Rompitrucioli	XUM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Impiego principale	UNI
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura