

**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D: 63/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215717 63/6
GTIN	4062406394998
Classe articolo	220

Descrizione**Esecuzione:**

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	AP.. 16..
Ø Foro di attacco	22 mm
Ø Tagliente D _c	63 mm
Numero taglienti Z	6
Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219812
----------------------------------	--------