



Fresa per spallamenti a 90° con foro, per inserti AP..



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Classe articolo	220

Descrizione

Esecuzione:

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	AP.. 16..
Lunghezza complessiva L_{compl}	40 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Tagliente D_c	40 mm
Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)

Scheda tecnica

Forma del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/215717-40/4>