



Fresa per spallamenti a 90°, codolo Weldon, Ø D: 25/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Classe articolo	220

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	105 mm
Inserto adatto	AP.. 1003..
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	48 mm
Ø Codolo D_5 h6	25 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Numero taglienti Z	4
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	19,85 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	0,72 grado
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	47 mm
Sporgenza totale L_1	49 mm
Ø D_3	22 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
----------------------------------	--------