

**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D: 40/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Classe articolo	220

Descrizione**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	0,41 grado
Numero taglienti Z	6
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max.}}$	78 mm
\varnothing Tagliente D_c	40 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{min.}}$	77 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	AP.. 1003..

Ø Foro di attacco	16 mm
Lunghezza rampa L per α_{\max} .	34,85 mm
Ø D ₃	37 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Strategia di truciolatura	MTC
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
----------------------------------	--------