



Prolunga per maschi a filettare con piano Weldon, Modello: 9



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 338420 9 |
| GTIN | 4045197812445 |
| Classe articolo | 32H |

Descrizione

Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

h6-Codolo con superficie Weldon per attacco anche in mandrini Weldon/portautensili o idraulici.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come peres. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------|
| Ø Prolunga D ₃ | 12 mm |
| Prolunga K ₂ | 9 mm |
| Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 374/376 | M14 |
| Per Ø codolo filettato d ₂ | 11 mm |
| Prolunga L ₂ | 90 mm |
| Prolunga L ₃ | 130 mm |

Tipo di prodotto

Prolunghe da 1/2 pollice