

Garant**Set di maschi a mano con filettatura sinistra, non rivestito, M: M16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130460 M16
GTIN	4062406398163
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura metrica sinistra a norma DIN13.

Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	M
Ø Codolo D _s	12 mm
Passo della filettatura	2 mm
Profondità filettatura	48 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Misura del filetto	M16
Lunghezza complessiva L	80 mm
Norma	DIN 352
Quadro del codolo □	9 mm
Ø Preforo	14 mm

Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS
Ø Filettatura	16 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		

Uni	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto