

Scheda tecnica



Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 10-32



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133402 10-32
GTIN	4045197594754
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:**Con imbocco corretto.****Uso:****Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.**

Descrizione tecnica

Ø Preforo	4,1 mm
Ø Filettatura	4,83 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	32
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 374
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm
Profondità filettatura	14,49 mm
Passo della filettatura	0,794 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	10-32 UNF

Scheda tecnica

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		