




## Morsetto di serraggio a eccentrico, Valore nominale scanalatura a T: 18mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370009 18
GTIN	4046368509324
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.**
- **Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.**
- **Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.**
- **Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.**

#### Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

#### Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

### Descrizione tecnica

Vite esagonale SW	25 mm
SW <sub>1</sub> esagono incassato	8 mm
Filettatura M	M12
Coppia di serraggio massimo	61 Nm
Forza di serraggio	18 kN

Corsa eccentrica $S_1$	2 mm
Altezza disco H	9,5 mm
$SW_2$	6 mm
Lunghezza L	34,7 mm
Coppia di serraggio massima per vite di arresto	55 Nm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico