


**Garant**
**XDPW 09T308 SR, HB7720, Modello: HART**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212956 HART
GTIN	4045197812636
Classe articolo	21A

### Descrizione

**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ .

 Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,43 mm

Codice ISO Inserto: XDPW 09T308 SR

Modello: DURO

Raggio di curvatura: 0,8 mm

 Raggio programmato con  $a_{p \max}$ : 1,99 mm

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	XDPW 09T308 SR
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,99 mm
Modello	DURO
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7720
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	1,15 mm
Avanzamento $f_z$ per dente	0,43 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 50 HRC	idoneo	100 m/min	H
Acciaio < 55 HRC	idoneo	80 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	50 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		