

Garant**XDPT 09T308 ER, HB7635, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212961 INOX
GTIN	4045197812643
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.**Descrizione tecnica**

Modello	INOX
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,99 mm
Codice ISO Inserto	XDPT 09T308 ER
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	1,15 mm
Avanzamento f_z per dente	0,86 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	45 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		