

Garant

Punta per fori profondi HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, Ø DC h7: 8,8mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 123693 8,8 |
| GTIN | 4045197454171 |
| Classe articolo | 11E |

Descrizione

Esecuzione:

Scalature elicoidali, con **4 biselli** e canalini interni per LR. Punta per fori profondi ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. **Con angolo di affilatura 135° e tolleranza del tagliente h7** per la realizzazione ottimale di fori profondi. **Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro.**

Nota:

Per l'uso sicuro delle punte per fori profondi 16×D è necessario il precedente centraggio con il n. art. 121068 – 121130 o un foro pilota 4×D con la punta pilota n. art. 122736. Per forature di profondità a partire da 20×D è indispensabile un foro pilota alla massima profondità di foratura con punta pilota n. art. 122736. **L'esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.** Vedi anche pagina 129/130.

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norma: Norma interna

Tolleranza Ø nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 254,8 mm

Tolleranza Ø nominale: h7

Lunghezza complessiva L: 310 mm

Ø codolo D_s : 10 mm

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,16 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------|
| Ø Nominale D_c | 8,8 mm |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ² | 0,16 mm/gir, |

| | |
|--|--------------------|
| Numero taglienti Z | 2 |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L_c | 268 mm |
| Tolleranza \varnothing nominale | h7 |
| \varnothing Codolo D_s | 10 mm |
| Lunghezza complessiva L | 310 mm |
| Norma | Norma interna |
| Profondità di foratura massima consigliata L_2 | 254,8 mm |
| Rivestimento | TiAlN |
| Materiale da taglio | HMI |
| Esecuzione | 25xD |
| Angolo di affilatura | 135 grado |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR | sì, con 40 bar |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota |
| Colore collarino | verde |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 95 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 80 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 80 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 80 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 45 m/min | M |
| GG(G) | idoneo | 85 m/min | K |
| Uni | idoneo | | |

a umido max.

idoneo