

Garant GREENPLUS

**Sigillante 6GP38, Contenuto: 250ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088069 250
GTIN	4062406423582
Classe articolo	01K

**Descrizione****Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Modello **6GP38**. Prodotto universale a indurimento rapido ad elevata resistenza per sollecitazioni di taglio statiche e sollecitazioni dinamiche. Per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e collegamenti dell'albero del rotore su motori elettrici.

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Viscosità dinamica	3000 - 6000 mPas
Momento di scollamento minimo	40 Nm
Durata dalla data di produzione	24 mese
Capacità	250 ml

Completamente indurito dopo	1 - 3 h
Punto di infiammabilità	100 °C
Dimensione massima fessura	0,25 mm
adatto per materiale	Metallo
Colore	verde
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Base chimica	Metacrilato
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Per misura del filetto M fino a	M36
Forma	liquido
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Caratteristica	a indurimento rapido
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Sigillante