

Garant GREENPLUS

Sigillante 6GP48, Contenuto: 250ml**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	088070 250
GTIN	4062406423605
Classe articolo	01K

Descrizione**Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Modello **6GP48**. Prodotto a indurimento rapido e resistente al calore per il fissaggio di giunti cilindrici. Per il fissaggio di boccole di scorrimento cilindriche nei blocchi motore. Adatto anche per il fissaggio di cuscinetti in forni di riscaldamento.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Punto di infiammabilità	100 °C
Base chimica	Metacrilato
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe

Spessore	1,1 g/cm ³
Durata dalla data di produzione	24 mese
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Per misura del filetto M fino a	M20
Viscosità dinamica	400 - 700 mPas
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Classe di resistenza	Alta resistenza
Colore	verde
adatto per materiale	Metallo
Forma	liquido
Dimensione massima fessura	0,2 mm
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Momento di scollamento minimo	40 Nm
Caratteristica	a indurimento rapido
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Capacità	250 ml
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo di prodotto	Sigillante