



Lampada per macchina a LED anello, Modello: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081439 160
GTIN	4260131238895
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED per macchine in **alloggiamento in alluminio** e disco in acrilico satinato, per **un'illuminazione omogenea a 160°**.

- **Senza sfarfallii né riflessi.**
- **Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V.**

Illuminazione ad anello "luce circolare" per un'illuminazione a 360° priva di ombre sui mandrini delle fresatrici e dei trapani. Possibilità di fissaggio flessibile su diversi modelli di macchine grazie ai supporti magnetici regolabili.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi magneti con rivestimento in gomma e alimentatore.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	42 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza luminosa	7,5 W
Lampadine	Modulo LED
Grado di protezione IP	IP 67

Corrente di illuminazione	460 lm
Zona ATEX	Nessuna
Tensione nominale	24 V
Ø Interno	100 mm
Ø Esterno	160 mm
Tipo di prodotto	Lampada per macchine