

Garant**Maschio a macchina HSS-E-PM, non rivestito, M: M6****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 134620 M6 |
| GTIN | 4045197075628 |
| Classe articolo | 11H |

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio HSS-E-PM per elevata resistenza all'usura e robusta elica a destra, per asportazione ottimale dei trucioli.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ø Filettatura | 6 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Passo della filettatura | 1 mm |
| Ø Preforo | 5 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Ø Codolo D _s | 6 mm |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm |
| Quadro del codolo □ | 4,9 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio | HSS E PM |
| Profondità filettatura | 18 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M6 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Angolo dell'elica | 40 grado |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3xD in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 15 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 18 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 18 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 18 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | 9 m/min | P |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |