

Garant
Alesatore per macchine a CN in HMI, non rivestito, Ø Nominale DC: 0,80mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	164340 0,80
GTIN	4045197546258
Classe articolo	11P

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 8093 **con Ø codolo diritto** per il montaggio su **alloggiamento standard** speciale per **mandrini idraulici** oppure **ad altissima precisione**. In questo modo è possibile ottenere la **massima precisione di concentricità radiale**.

Visualizzazione delle tolleranze:

Dim. 0,6 – 0,9: tolleranza di produzione o Tolleranza dei taglienti **0/+0,004 mm**.

Dim. 0,98 – 20: tolleranza di produzione degli alesatori o dei taglienti a norma DIN 1420 per **tolleranza del foro H7**.

L'acquisto di supporti speciali non è più necessario quando si utilizzano gli alesatori GARANT NC. Con taglienti lunghi ed elica sinistra.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Imbocco adatto anche per fori ciechi.

Nota:

Per alesatori come il n. art. 164340 e 164341 con altri diametri e adattamenti vedi n. art. 164344 e 164345.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	8 mm
Ø Nominale D _c	0,8 mm
Tolleranza codolo	h6
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,08 mm/gir,
Ø Codolo D _s	3 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm

Lunghezza taglienti L_c	6 mm
Numero taglienti Z	4
Tolleranza del \varnothing del foro	0 / 0,004
Sovrametallo di alesatura nel \varnothing	0,05 - 0,1 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	no
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	idonea	35 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	30 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	20 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	13 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	8 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	10 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	8 m/min	S
GG(G)	idonea	8 m/min	K
CuZn	idonea	20 m/min	N

Uni	idonea
a umido max.	idonea