

Garant**Maschio a macchina DIN 376, esecuzione vaporizzata, M: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	134980 M4
GTIN	4045197446237
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****tutte le Dim. = DIN 376 (= Ø codolo rastremato) – per maggiori profondità di lavorazione.****Descrizione tecnica**

Ø Preforo	3,3 mm
Passo della filettatura	0,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	4 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4
Rivestimento	esecuzione vaporizzata

Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		