

Garant
Punta corta a gradino in HMI 180°, TiAlN, Per viti: M6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	125120 M6
GTIN	4045197065049
Classe articolo	11E

Descrizione
Esecuzione:

Estremamente stabili – Lunghezza del gradino a norma DIN 8376. Le **strette tolleranze di concentricità radiale** tra \varnothing di foratura e \varnothing di svasatura garantiscono un allineamento preciso.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN 74, Foglio 2 Forma H, J e K, esecuzione media. Per viti a norme DIN 912, 6912 e 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
$\varnothing D_2$ 2° gradino a 180° h8	11 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,11 mm/gir,
Altezza gradino L ₁ 1° gradino a 180°	15 mm
$\varnothing D_1$ 1° gradino a 180° h8	6,6 mm
Per viti	M6
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	55 mm
\varnothing Codolo D _s	12 mm
Lunghezza complessiva L	102 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 8376

Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	Codolo cilindrico
Angolo gradino di svasatura	180 grado
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punte a gradino

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	260 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	180 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	25 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	110 m/min	K
CuZn	idoneo	180 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

