

Garant
Alesatore per macchine a CN in HMI, TiAlN, Ø Nominale DC: 1mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	164341 1
GTIN	4045197463913
Classe articolo	11P

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN simile a DIN 8093 con Ø codolo diritto per il montaggio su alloggiamento standard speciale per mandrini idraulici oppure ad altissima precisione. In questo modo è possibile ottenere la massima precisione di concentricità radiale.

Visualizzazione delle tolleranze:

Dim. 0,6 – 0,9: tolleranza di produzione o Tolleranza dei taglienti **0/+0,004 mm**.

Dim. 0,98 – 20: tolleranza di produzione degli alesatori o dei taglienti a norma DIN 1420 per **tolleranza del foro H7**.

L'acquisto di supporti speciali non è più necessario quando si utilizzano gli alesatori GARANT NC. Con taglienti lunghi ed elica sinistra.

Uso:

Per alesare fori passanti, poiché i trucioli vengono evacuati nella direzione di taglio. Imbocco adatto anche per fori ciechi.

Nota:

Per alesatori come il n. art. 164340 e 164341 con altri diametri e adattamenti vedi n. art. 164344 e 164345.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D _c	1 mm
Tolleranza codolo	h6
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,08 mm/gir,
Sporgenza totale L ₁	16 mm
Ø Codolo D _s	4 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm

Lunghezza taglienti L_c	6 mm
Numero taglienti Z	3
Tolleranza del \varnothing del foro	H7
Sovrametallo di alesatura nel \varnothing	0,05 - 0,1 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	no
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	idonea	35 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	30 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	25 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	20 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	10 m/min	S
GG(G)	idonea	10 m/min	K

CuZn	idonea	25 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		