

**Garant****Filiere, M: M2,6**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	140400 M2,6
GTIN	4045197083463
Classe articolo	11K

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa.  $\geq$  **M3 con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°. Con vecchio profilo DIN.

## Descrizione tecnica

Passo	0,45 mm
Altezza	5 mm
Ø Esterno	16 mm
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	M2,6
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E

Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		