

Garant**Maschio a mano singolo Sgrossatore, non rivestito, M: M27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130160 M27
GTIN	4045197065698
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 3 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø codolo D_s: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø preforo: 24 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	27 mm
Ø Preforo	24 mm
Passo della filettatura	3 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D _s	20 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	54 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M27
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		

a secco

limitatamente adatto