

**Martello perforatore a batteria, Modello: GBH18V45C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

- **Prodotti più leggeri rispetto a quelli analoghi collegati con cavo grazie all'elevata ottimizzazione degli organi di trasmissione - anche con ProCORE da 18 V 12,0 Ah.**
- **Possibilità di lavorare comodamente grazie al pulsante Lock-on per lavori di perforazione continui.**
- **Massima potenza grazie alla tecnologia BITURBO.**
- **Risultati precisi grazie alla regolazione della velocità per un numero di giri variabile.**
- **Maggiore visibilità grazie alla luce da lavoro a LED.**
- **Kick Back Control per ridurre il pericolo dovuto alle reazioni improvvise degli utensili.**
- **Dotato di Soft Start, ASC e EPC per la massima protezione dell'utilizzatore.**
- **Lavori flessibili grazie all'impostazione personalizzata in base all'applicazione mediante l'app Bosch My Tools.**

Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare, modulo Connectivity, panno macchina e valigetta.

Descrizione tecnica

Numero di colpi massimo	2720 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	45 mm
Campo del numero di giri	0 min ⁻¹

Denominazione originale prodotto	GBH 18V-45 C
Numero di batterie contenute	0
Energia d'urto	12,5 J
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tensione batteria	18 V
Peso con batteria	8,9 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Vibrazione massima a norma EN	8,5 m/s ²
Lunghezza	442 mm
Altezza	224 mm
Peso senza batteria	8 kg
Tipo di prodotto	Martello perforatore