

Garant

**Fresa per sgrossatura in HMI con passaggio interno LR, non rivestito, Ø d11
DC: 8mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	205335 8
GTIN	4045197645395
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:**Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.****Profilo rompitrucolo rettificato.****Affilatura speciale per la lavorazione di metalli non ferrosi.****Con passaggio interno LR.**

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	8 mm
Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,08 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	27 mm
Numero denti Z	3
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,45 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,06 mm
Ø Posizione libera D_1	7,8 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Lunghezza taglienti L_c	16 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale

Codolo	DIN 6535 HB con h6
Tolleranza Ø nominale	d11
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Profilo fresa	WR
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,5 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	sì
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	270 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	180 m/min	N
Cu	adatto	80 m/min	N
CuZn	adatto	100 m/min	N
a umido max.	idoneo		
Aria	limitatamente adatto		