

Garant**Fresa a codolo cilindrico, non rivestito, Ø e8 DC: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	191320 20
GTIN	4045197101785
Classe articolo	11W

Descrizione**Esecuzione:**

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

Spoglia eccentrica rettificata.

- **Ampie cavità per trucioli rettificata di precisione.**
- **Affilatura estremamente precisa dei taglienti – quindi superfici levigate.**
- **Angolo di spoglia superiore speciale per alluminio.**

Nota:

Per la fresatura di sedi per chiavette.

Descrizione tecnica

Numero denti Z	3
Ø Tagliente D _c	20 mm
Avanzamento f _z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,055 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Lunghezza complessiva L	104 mm
Lunghezza taglienti L _c	38 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 1835 B con h6
Tolleranza Ø nominale	e8
Angolo dell'elica	42 grado

Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Modello	W
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	150 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	37 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		