

Garant**SNHX 1207 destra, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218625 UNI
GTIN	4062406538125
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per a_e max.

Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

Descrizione tecnica

Tipo	HB7835
Larghezza smusso	0,25 mm
Modello	UNI
Codice ISO Inserto	SNHX 1207
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	7 mm
Per larghezza fessura a_p	12; 16 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura