


**Garant****Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 12 mm,  
Filettatura M × L: M5X100****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301361 M5X100 |
| GTIN            | 4062406544553 |
| Classe articolo | 31Z           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

**Descrizione tecnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Lunghezza utile L <sub>1</sub>            | 60 mm                    |
| Ø Esterno D                               | 9,8 mm                   |
| Ø Codolo d                                | 12 mm                    |
| Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> | 100 mm                   |
| Ø Foro D <sub>1</sub>                     | 5,5 mm                   |
| Filettatura M                             | M5                       |
| Adattatore                                | Ø d = 12 mm              |
| Passaggio interno per LR                  | sì                       |
| Oscillazione                              | evaporato                |
| Tipo di prodotto                          | Prolunghe da 1/2 pollice |

