



Colla bicomponente, ID produttore: DP190



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.

Fornitura: Pistola ed accessori non inclusi.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN3 e cannule di miscelazione n. art. 083383 Dim. MIXER.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	DP190
Resistenza alla rottura per trazione	18 N/mm ²
Spessore	1,3 g/cm ³
Temperatura di lavorazione	20 - 25 °C
Viscosità dinamica	60000 mPas
Resistenza manuale secondo	480 min

Completamente indurito dopo	360 min
Forma	liquido
Colore	grigio
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Legno
Temperatura di immagazzinamento	15 - 25 °C
Durata dalla data di produzione	15 mese
Durezza secondo Shore A	35
Numero ONU	UN3082
Base chimica	Resina epossidica
Capacità	50 g
Classe di merci pericolose	9
Campo di impiego temperatura	-55 - 80 °C
Resistenti a urti e vibrazioni	no
Resistenza alla sovrapposizione	17,6 N/mm ²
Tipo di prodotto	Colla bicomponente