


3M**Nastro biadesivo, larghezza × lunghezza (mm×m): 12X50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

3M™ GPT-020F è un nastro adesivo su due lati caratterizzato da un'elevata resistenza all'umidità, una notevole adesione immediata, un'ottima resistenza al taglio anche in caso di temperature elevate e una buona resistenza ai raggi UV.

Tipo di nastro adesivo: su due lati

Massa adesiva: Acrilato

Spessore: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Materiale copertura	Pellicola in PP
Temperatura di immagazzinamento	16 - 25 °C
Larghezza	12 mm
Colore	trasparente
Durata minima	18 mese
Umidità dell'aria magazzino	40 - 65 %

Tipo di nastro adesivo	su due lati
Materiale supporto	Pellicola in PET
Forza adesiva su acciaio	11,3 N/mm
Lunghezza	50 m
Massa adesiva	Acrilato
Spessore	0,2 mm
Denominazione originale prodotto	GPT-020F
Resistente ad alte temperature fino a	90 °C
Guaina conduttrice presente	no
Tipo di prodotto	Nastro adesivo