

**3M****Nastro biadesivo, larghezza × lunghezza (mm×m): 25X50**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

3M™ GPT-020F è un nastro adesivo su due lati caratterizzato da un'elevata resistenza all'umidità, una notevole adesione immediata, un'ottima resistenza al taglio anche in caso di temperature elevate e una buona resistenza ai raggi UV.

Tipo di nastro adesivo: su due lati

Massa adesiva: Acrilato

Spessore: 0,2 mm

## Descrizione tecnica

Massa adesiva	Acrilato
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Materiale copertura	Pellicola in PP
Spessore	0,2 mm
Durata minima	18 mese
Temperatura di immagazzinamento	16 - 25 °C

Materiale supporto	Pellicola in PET
Colore	trasparente
Lunghezza	50 m
Resistente ad alte temperature fino a	90 °C
Larghezza	25 mm
Umidità dell'aria magazzino	40 - 65 %
Denominazione originale prodotto	GPT-020F
Forza adesiva su acciaio	11,3 N/mm
Guaina conduttrice presente	no
Tipo di prodotto	Nastro adesivo