


3M**Nastro biadesivo, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083778 19X50
GTIN	5900422114291
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

3M™ GPT-020F è un nastro adesivo su due lati caratterizzato da un'elevata resistenza all'umidità, una notevole adesione immediata, un'ottima resistenza al taglio anche in caso di temperature elevate e una buona resistenza ai raggi UV.

Tipo di nastro adesivo: su due lati

Massa adesiva: Acrilato

Spessore: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Tipo di nastro adesivo	su due lati
Durata minima	18 mese
Resistente ad alte temperature fino a	90 °C
Colore	trasparente
Materiale copertura	Pellicola in PP
Massa adesiva	Acrilato

Forza adesiva su acciaio	11,3 N/mm
Lunghezza	50 m
Larghezza	19 mm
Denominazione originale prodotto	GPT-020F
Spessore	0,2 mm
Materiale supporto	Pellicola in PET
Temperatura di immagazzinamento	16 - 25 °C
Umidità dell'aria magazzino	40 - 65 %
Guaina conduttrice presente	no
Tipo di prodotto	Nastro adesivo