

**Garant****Burattatrice a slittamento (35 l) con carrello, Modello: GMT35****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	501305 GMT35
GTIN	4062406378851
Classe articolo	51B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Burattatrice a slittamento GMT35 mobile e compatta**, ideale per la lavorazione finale automatizzata **di lotti di piccole e medie dimensioni**.

- **Potente motore.**
- **Trogolo in acciaio (35 l) con rivestimento in poliuretano da 15 mm.**
- **Stazione di separazione integrata per separare in modo automatizzato pezzi e materiali abrasivi.**
- **Circuito idraulico chiuso con trattamento per la depurazione dell'acqua.**
- **Controllo tramite touchscreen.**
- **Fasi di lavorazione personalizzate e programmabili.**
- **Rivestimento della macchina con isolamento acustico e carter con protezione antirumore.**
- **Ruote sul lato inferiore per facilitare il trasporto.**

**Uso:**

Da utilizzare preferibilmente per la **sbavatura** di **pezzi torniti e fresati** nonché di pezzi realizzati con la tecnica della **stampa 3D**. Adatto per **metalli e plastica**. Tra le varie prestazioni della macchina sono incluse anche le fasi successive di **lucidatura e pulizia**.

**Fornitura:**

1× burattatrice a slittamento con stazione di separazione integrata, circuito idraulico e sistema di controllo SPS, 1× carrello (n. art. 918558 TNB1), 2× cassette piccole (n. art. 964486 EF4220), 1× cassetta grande (n. art. 964486 EF4320), 2× separatori lisci (alluminio e plastica), 2× recipienti graduati, 1× paletta, 3× setacci di separazione con fori di diverse dimensioni.

**Nota:**

Non è disponibile in tutti i paesi. Consegna tramite corriere espresso non disponibile  
Se a seguito dell'abrasione si registra una necessità molto elevata di pulizia e asciugatura dei componenti, si consiglia di utilizzare il programma degli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni SONOSWISS reperibile nel nostro catalogo.

**Descrizione tecnica**

Tensione di rete	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	700 W
Peso	350 kg
Campo del numero di giri	1500 - 3000 min <sup>-1</sup>
Volume serbatoio dell'acqua	45 l
Larghezza interna trogolo I <sub>2</sub>	180 mm
Profondità interna trogolo P <sub>2</sub>	300 mm
Volume trogolo	35 l
Lunghezza interna trogolo L <sub>2</sub>	590 mm
Larghezza macchina B <sub>1</sub>	710 mm
Profondità macchina T <sub>1</sub>	1385 mm
Lunghezza macchina L <sub>1</sub>	1565 mm
Serie	GMT
Tipo di prodotto	Rettificatrice a slittamento