

Garant**Inserto per punta da centro per macchine a CN, HB225, Modello: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231521 16
GTIN	4062406565534
Classe articolo	21Y

Descrizione**Uso:**

Per foratura e smussatura con macchine a CN. Anche per sfacciatura con utilizzo fisso sul tornio.

Adatto per l'incisione.**Nota:**

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	AlCrN
Codice ISO	SOGT 11T308
Modello	16
Tipo	HB225
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		