


**Garant****Inserto per punta da centro per macchine a CN, HB225, Modello: 10G****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 231521 10G    |
| GTIN            | 4062406565527 |
| Classe articolo | 21Y           |

**Descrizione****Uso:****Utilizzare solo per incidere.****Nota:** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$ ,  $f = 0,008 \text{ mm}$  fino a  $0,02 \text{ mm}$ .**Descrizione tecnica**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Codice ISO                       | SOGT 080201          |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4                    |
| Rivestimento                     | AlCrN                |
| Modello                          | 10G                  |
| Tipo                             | HB225                |
| Materiale da taglio              | HM                   |
| Tipo di prodotto                 | Inserto per foratura |

**Dati utente**

|                                  | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 150 m/min            | P                 |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 140 m/min            | P                 |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 130 m/min            | P                 |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 130 m/min            | P                 |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 120 m/min            | P                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               | 90 m/min             | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               | 80 m/min             | M                 |
| a umido max.                     | idoneo               |                      |                   |
| a secco                          | limitatamente adatto |                      |                   |