

Garant**Mini inserto per tornitura interna con formatruciolo destro, HB720, Ø Dmin.: 7,8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270021 7,8
GTIN	4062406564872
Classe articolo	21I

Descrizione tecnica

Angolo di affilatura α	70 grado
Avanzamento f	0,02 - 0,03 mm/gir,
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,15 - 0,5 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	1,3 mm
Misura inserto $\varnothing d$	6 mm
Distanza punta-centro L_3	4,65 mm
Raggio R	0,2 mm
\varnothing Minimo D_{min}	7,8 mm
Spessore piani T	3,65 mm
Rivestimento	TiCN
Tipo	HB720

Tipo di prodotto

Mini inserto

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	S
GG(G)	idoneo	60 m/min	K
CuZn	idoneo	80 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		