

## Mitutoyo

**Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 15,2 mm, Campo di misura per direzione / Ø cassa: 0,1/40mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Classe articolo	44A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi di tenuta a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, pertanto l'attacco è particolarmente resistente alla flessione. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

#### Letture 2/1000.

**Mitutoyo** – Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Insensibile ai campi magnetici.

#### Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

#### Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

#### Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

#### Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

## Descrizione tecnica

Risoluzione	0,002 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Errore ammesso totale $f_{\text{totale}}$	4 $\mu\text{m}$
Errore di inversione valore misurato $f_u$	2 $\mu\text{m}$
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Ø Alloggiamento	40 mm
Intervallo di misurazione per direzione	0,1 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
Errore ammesso $f_e$	3 $\mu\text{m}$
Forza di misura	0,15 N
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG