



Fresa per spallamenti a 90° MEV, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 50/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

Lunghezza rampa L per α_{\max} .	44,25 mm
Sporgenza totale L_1	40 mm
Ø Tagliente D_c	50 mm
Angolo rampa α_{\max} .	0,26 grado
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Inserto adatto	TOMT060508
Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Fresatura a interpolazione Ø D_{\min} .	95 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	6 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	120 mm
Numero taglienti Z	5
Fresatura a interpolazione Ø D_{\max} .	98 mm

Ø D ₃	45 mm
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------