



Fresa per spallamenti a 90° MEV, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Inserto adatto	TOMT060508
Ø Codolo $D_s\ h6$	20 mm
Lunghezza rampa L per α_{max}	19,25 mm
Angolo rampa α_{max}	0,6 grado
Lunghezza complessiva L_{compl}	120 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{max}	48 mm
Sporgenza totale L_1	29 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Vite inserto	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Fresatura a interpolazione Ø D_{min}	45 mm
Ø D_3	20 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229723 1
-----------------------------	----------